

Bague d'étanch. p. vent. plate SUF

DR-SUF 210 NBR-60




Art.-Nr.: 10.01.01.13846



DR-SUF 210 NBR-60

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	210,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	31,80 mm
d2	172,9 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm
Diamètre Ds	210,0 mm
Diamètre Dmax(S)	220,0 mm

Données de construction DR-SUF 210 NBR-60



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13846

Art.-Nr.: 10.01.01.13846



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Poids propre	225,0 g
Taille	210,00

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13846

