


Плоская присоска (круглая)

SUF 2 NBR-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13938



SUF 2 NBR-55 SC010

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	2,00



Конструктивные данные SUF 2 NBR-55 SC010

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,00 mm
Высота H	3,50 mm
Диаметр головки Dk	4,2 mm
Внутренний диаметр d	1,40 mm
Ход пружины Z	0,2 mm
Диаметр Ds	2,0 mm
Диаметр Dmax(S)	2,4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13938

Art.-Nr.: 10.01.01.13938



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2,0 mm
Сила отрыва	0,15 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0,15 N
Вес	0,0 g
Объем	0,002 cm ³
размер	2,00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC010

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13938



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13938

Тип	Количество предметов
Соединитель Schmalz SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

