



Art.-Nr.: 10.01.01.13940



SUF 5 NBR-55 SC020

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	5.00



デザインデータ SUF 5 NBR-55 SC020

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.30 mm
高さ H	5.50 mm
ヘッド径 Dk	6.7 mm
内径d1	4.7 mm
内径d	3.10 mm
スプリングストロークZ	0.5 mm
径 Ds	5.0 mm
高さ H3	3.00 mm
径 Dmax(S)	5.7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13940



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	0.90 N
吸着力 (-600mbar)	0.90 N
質量	0.1 g
ボリューム	0.013 cm ³
サイズ	5.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC020

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13940



データアクセサリを注文する 10.01.01.13940

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
シュマルツコネクタ	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13940