


SUF 5 NBR-55 SC020

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	5,00



Données de construction SUF 5 NBR-55 SC020

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,30 mm
Hauteur H	5,50 mm
Diamètre de la tête Dk	6,7 mm
Diamètre intérieur d1	4,7 mm
Diamètre intérieur d	3,10 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	5,0 mm
Hauteur H3	3,00 mm
Diamètre Dmax(S)	5,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13940

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	0,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,90 N
Poids propre	0,1 g
Volume	0,013 cm ³
Taille	5,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC020

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13940

**Données de commande des accessoires 10.01.01.13940**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Schmalz-Connector	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306

