


Art.-Nr.: 10.01.01.13942



技術資料

| | |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質 | ニトリルゴム NBR |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ | 8.00 |

SUF 8 NBR-55 SC020



デザインデータ

| | |
|--------------|---------|
| 高さ H2 | 2.30 mm |
| 高さ H | 5.50 mm |
| ヘッド径 Dk | 6.7 mm |
| 内径 d1 | 4.7 mm |
| 内径 d | 3.10 mm |
| スプリングストローク Z | 0.8 mm |
| 径 Ds | 8.0 mm |
| 高さ H3 | 3.00 mm |
| 径 Dmax(S) | 8.4 mm |

デザインデータ SUF 8 NBR-55 SC020



Art.-Nr.: 10.01.01.13942

 技術資料

| | |
|----------------|-----------------------|
| 真空パッドの材質 | ニトリルゴム NBR |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| 最小ワーク半径 (凸部) | 8.0 mm |
| 離脱力 | 2.40 N |
| 吸着力 (-600mbar) | 2.40 N |
| 質量 | 0.16 g |
| ボリューム | 0.044 cm ³ |
| サイズ | 8.00 |
| 製品ファミリー | SUF |
| 対応ニップルファミリー | SC020 |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.13942

| Typ | | 本数 |
|-----------|--------------|----------------|
| シュマルツコネクタ | SC 020 M5-AG | 10.01.06.04273 |
| シュマルツコネクタ | SC 020 M5-IG | 10.01.06.04306 |