

Flachsauger (rund)

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13956



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	90,00

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC

Konstruktionsdaten

Höhe H	18,50 mm
Gewinde G1	M10x1.25-IG
Gewindelänge LG1	6,0 mm
Federweg Z	7,0 mm
Durchmesser Ds	90,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	98,1 mm

Konstruktionsdaten SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13956

1

Flachsauger (rund)

SUF 90 NBR-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13956



Technische Daten

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	150,0 mm
Abreißkraft	328,00 N
Saugkraft (-600mbar)	328,00 N
Gewicht	90,50 g
Volumen	34,300 cm ³
Baugröße	90,00
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



Bestelldaten Zubehör 10.01.01.13956

Typ	Artikelnummer
Tastventil TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13956