

Art.-Nr.: 10.01.01.13957



SUF 100 NBR-55 M10x1.25-IG N009

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	100.00

デザインデータ

属性	価値
高さ H	19.00 mm
スレッドG1	M10x1.25-F
グリップバーの長さ LG1	6.0 mm
スプリングストロークZ	7.5 mm
径 Ds	100.0 mm
径 Dmax(S)	108.0 mm

デザインデータ SUF 100 NBR-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13957



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	200.0 mm
離脱力	402.00 N
吸着力 (-600mbar)	402.00 N
質量	104.5 g
ボリューム	46.400 cm ³
サイズ	100.00
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13957



データアクセサリを注文する 10.01.01.13957

Typ	製品コード
タッチバルブ	TVN G1/4-AG 9 N009
	10.05.10.00065


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13957