


Art.-Nr.: 10.01.01.13960



技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	2.00
材質種類	FDA対応

SUF 2 SI-55 SC010



デザインデータ

高さ H2	2.00 mm
高さ H	3.50 mm
ヘッド径 Dk	4.2 mm
内径 d	1.40 mm
スプリングストローク Z	0.2 mm
径 Ds	2.0 mm
径 Dmax(S)	2.4 mm

デザインデータ SUF 2 SI-55 SC010



フラット真空吸着パッド
SUF 2 SI-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13960

 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	2.0 mm
離脱力	0.15 N
吸着力 (-600mbar)	0.15 N
質量	0.04 g
ボリューム	0.002 cm ³
サイズ	2.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ **10.01.01.13960**

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249