

Плоская присоска (круглая)
SUF 10 SI-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.13965



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	10.00
Характеристики материала	Совместимый с FDA

SUF 10 SI-55 SC030



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.30 mm
Высота H	8.40 mm
Диаметр головки Dk	9.5 mm
Внутренний диаметр d1	7.3 mm
Внутренний диаметр d	5.30 mm
Ход пружины Z	1.0 mm
Диаметр Ds	10.0 mm
Высота H3	5.80 mm
Диаметр Dmax(S)	11.2 mm

Конструктивные данные SUF 10 SI-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13965

Плоская присоска (круглая)
SUF 10 SI-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.13965



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12.5 mm
Сила отрыва	4.00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4.00 N
Вес	0.5 g
Объем	0.070 cm ³
размер	10.00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC030

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13965



Заказать аксессуары для данных **10.01.01.13965**

Тип		Номер товара
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13965