

Плоская присоска (круглая)
SUF 25 SI-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.13970



SUF 25 SI-55 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	25,00
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,80 mm
Высота H	11,20 mm
Диаметр головки Dk	15,5 mm
Внутренний диаметр d1	10,5 mm
Внутренний диаметр d	7,00 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Диаметр Ds	25,0 mm
Высота H3	6,70 mm
Диаметр Dmax(S)	28,2 mm

Конструктивные данные SUF 25 SI-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13970

Плоская присоска (круглая)
SUF 25 SI-55 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13970



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	25,0 mm
Сила отрыва	23,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	23,00 N
Вес	2,5 g
Объем	0,900 cm ³
размер	25,00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC040

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.13970



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13970

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13970