


Art.-Nr.: 10.01.01.13972



SUF 35 SI-55 SC050

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	35.00
材質種類	FDA対応



デザインデータ

属性	価値
高さ H2	6.80 mm
高さ H	14.90 mm
ヘッド径 Dk	23.3 mm
内径d1	17.2 mm
内径d	11.00 mm
スプリングストロークZ	3.5 mm
径 Ds	35.0 mm
高さ H3	9.30 mm
径 Dmax(S)	39.2 mm

デザインデータ SUF 35 SI-55 SC050

フラット真空吸着パッド SUF 35 SI-55 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.13972

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
離脱力	46.00 N
吸着力 (-600mbar)	46.00 N
質量	5.50 g
ボリウム	2.400 cm ³
サイズ	35.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC050

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13972

発注データ アクセサリ 10.01.01.13972

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308