

Art.-Nr.: 10.01.01.13978



SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	90.00
材質種類	FDA対応

デザインデータ

属性	価値
高さ H	18.50 mm
スレッド G1	M10x1.25-F
グリップバーの長さ LG1	6.0 mm
スプリングストローク Z	7.0 mm
径 Ds	90.0 mm
径 Dmax(S)	98.1 mm

デザインデータ SUF 90 SI-55 M10x1.25-IG N009

Art.-Nr.: 10.01.01.13978



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	150.0 mm
離脱力	328.00 N
吸着力 (-600mbar)	328.00 N
質量	90.5 g
ボリューム	34.300 cm ³
サイズ	90.00
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13978



データアクセサリを注文する 10.01.01.13978

Typ	製品コード
タッチバルブ	TVN G1/4-AG 9 N009
	10.05.10.00065

