


Art.-Nr.: 10.01.01.13981



SUF 1.5 HT1-60 SC010

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	1,50



Dati di costruzione SUF 1.5 HT1-60 SC010

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	2,60 mm
Diametro della testa Dk	2,5 mm
Diametro interno d	1,50 mm
Freccia elastica Z	0,1 mm
Diametro Ds	1,5 mm
Diametro Dmax(S)	1,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13981

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di strappo	0,08 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,08 N
Peso	0,0 g
Volume	0,001 cm ³
Misura	1,50
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nipples d'interfaccia	SC010

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13981

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.13981**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

