

Art.-Nr.: 10.01.01.13981




SUF 1.5 HT1-60 SC010

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	1.50

デザインデータ



属性	値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	2.60 mm
ヘッド径 Dk	2.5 mm
内径 d	1.50 mm
スプリングストローク Z	0.1 mm
径 Ds	1.5 mm
径 Dmax(S)	1.7 mm

デザインデータ SUF 1.5 HT1-60 SC010

Art.-Nr.: 10.01.01.13981



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	2.0 mm
離脱力	0.08 N
吸着力 (-600mbar)	0.08 N
質量	0.0 g
ボリューム	0.001 cm ³
サイズ	1.50
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13981



データアクセサリを注文する 10.01.01.13981

Typ	製品コード
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13981