

Ventouse plate (ronde)

SUF 4 HT1-60 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13983



SUF 4 HT1-60 SC010

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	4,00



Données de construction SUF 4 HT1-60 SC010

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	3,50 mm
Diamètre de la tête Dk	4,2 mm
Diamètre intérieur d	1,40 mm
Allongement du ressort Z	0,4 mm
Diamètre Ds	4,0 mm
Diamètre Dmax(S)	4,7 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13983

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 4 HT1-60 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13983



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	0,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,40 N
Poids propre	0,04 g
Volume	0,005 cm ³
Taille	4,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC010

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13983



Données de commande accessoires 10.01.01.13983

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04249



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13983

2