

Aspiratore piatto (tondo)

# SUF 4 HT1-60 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13983



SUF 4 HT1-60 SC010

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	4,00



Dati di costruzione SUF 4 HT1-60 SC010

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	3,50 mm
Diametro della testa Dk	4,2 mm
Diametro interno d	1,40 mm
Freccia elastica Z	0,4 mm
Diametro Ds	4,0 mm
Diametro Dmax(S)	4,7 mm



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13983](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13983)

1

Aspiratore piatto (tondo)

## SUF 4 HT1-60 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13983



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	0,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,04 g
Volume	0,005 cm <sup>3</sup>
Misura	4,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippali d'interfaccia	SC010

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13983](http://www.schmalz.com/10.01.01.13983)



### Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13983

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04249



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13983](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13983)

2