

フラット真空吸着パッド


# SUF 10 HT1-60 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.13987



SUF 10 HT1-60 SC030



デザインデータ SUF 10 HT1-60 SC030

## 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	10.00

## デザインデータ

属性	価値
高さ H2	4.30 mm
高さ H	8.40 mm
ヘッド径 Dk	9.5 mm
内径 d1	7.3 mm
内径 d	5.30 mm
スプリングストローク Z	1.0 mm
径 Ds	10.0 mm
高さ H3	5.80 mm
径 Dmax(S)	11.2 mm



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13987](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13987)

# フラット真空吸着パッド SUF 10 HT1-60 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.13987

## 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	12.5 mm
離脱力	4.00 N
吸着力 (-600mbar)	4.00 N
質量	0.5 g
ボリューム	0.070 cm <sup>3</sup>
サイズ	10.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC030

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.13987](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13987)

## データアクセサリを注文する **10.01.01.13987**

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307