

Ventouse plate (ronde)

SUF 30 HT1-60 SC040


Art.-Nr.: 10.01.01.13993



SUF 30 HT1-60 SC040

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	30,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,80 mm
Hauteur H	11,70 mm
Diamètre de la tête Dk	18,6 mm
Diamètre intérieur d1	10,5 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Hauteur H3	6,70 mm
Diamètre Dmax(S)	33,3 mm

Données de construction SUF 30 HT1-60 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13993

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 30 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.13993



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force de rupture	34,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	34,00 N
Poids propre	4,00 g
Volume	1,600 cm ³
Taille	30,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC040

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13993



Données de commande accessoires 10.01.01.13993

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13993

2