


フラット真空吸着パッド

SUF 80 HT1-60 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13999



SUF 80 HT1-60 M10x1.25-IG N009

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	80.00

デザインデータ

高さ H	18.00 mm
スレッドG1	M10x1.25-F
グリッパーの長さ LG1	6.0 mm
スプリングストロークZ	6.5 mm
径 Ds	80.0 mm
径 Dmax(S)	87.1 mm

デザインデータ SUF 80 HT1-60 M10x1.25-IG N009



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13999

Art.-Nr.: 10.01.01.13999

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	254.00 N
吸着力 (-600mbar)	254.00 N
質量	63.50 g
ポリウム	25.100 cm ³
サイズ	80.00
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ アクセサリ 10.01.01.13999

Typ		本数
タッチバルブ	TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065