

Aspiratore piatto (tondo)

## SUF 1.5 SI-CO-55 SC010




Art.-Nr.: 10.01.01.14017



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	1,50

SUF 1.5 SI-CO-55 SC010



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	2,60 mm
Diametro della testa Dk	2,5 mm
Diametro interno d	1,50 mm
Freccia elastica Z	0,1 mm
Diametro Ds	1,5 mm
Diametro Dmax(S)	1,7 mm

Dati di costruzione SUF 1.5 SI-CO-55 SC010



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14017](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14017)

Art.-Nr.: 10.01.01.14017

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di strappo	0,08 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,08 N
Peso	0,0 g
Volume	0,001 cm <sup>3</sup>
Misura	1,50
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nipples d'interfaccia	SC010

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14017](http://www.schmalz.com/10.01.01.14017)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.14017**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

