

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 4 SI-CO-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.14021



SUF 4 SI-CO-55 SC010

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	4,00



Dati di costruzione SUF 4 SI-CO-55 SC010

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	3,50 mm
Diametro della testa Dk	4,2 mm
Diametro interno d	1,40 mm
Freccia elastica Z	0,4 mm
Diametro Ds	4,0 mm
Diametro Dmax(S)	4,7 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14021

1

Aspiratore piatto (tondo)

SUF 4 SI-CO-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14021



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	0,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,40 N
Peso	0,04 g
Volume	0,005 cm ³
Misura	4,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippali d'interfaccia	SC010

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14021



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14021

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04249



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14021

2