

Ventosa plana (redonda)

SUF 5 NBR-ESD-55 SC020


Art.-Nr.: 10.01.01.14022



SUF 5 NBR-ESD-55 SC020

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	5,00



Datos de diseño SUF 5 NBR-ESD-55 SC020

Datos de diseño

Altura H2	2,30 mm
Altura H	5,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	6,7 mm
Diámetro interior d1	4,7 mm
Diámetro interior d	3,10 mm
Recorrido de resorte Z	0,5 mm
Diámetro Ds	5,0 mm
Altura H3	3,00 mm
Diámetro Dmax(S)	5,7 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14022

Art.-Nr.: 10.01.01.14022

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	8,0 mm
Fuerza de arranque	0,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,90 N
Peso	0,14 g
Volumen	0,013 cm ³
Tamaño	5,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC020

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.14022**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Schmalz-Connector	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306

