


Art.-Nr.: 10.01.01.14028



SUF 10 NBR-ESD-55 SC030

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	10,00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4,30 mm
Высота H	8,40 mm
Диаметр головки Dk	9,5 mm
Внутренний диаметр d1	7,3 mm
Внутренний диаметр d	5,30 mm
Ход пружины Z	1,0 mm
Диаметр Ds	10,0 mm
Высота H3	5,80 mm
Диаметр Dmax(S)	11,2 mm

Конструктивные данные SUF 10 NBR-ESD-55 SC030

Art.-Nr.: 10.01.01.14028



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12,5 mm
Сила отрыва	4,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	4,00 N
Вес	0,5 g
Объем	0,070 cm ³
размер	10,00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC030

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14028



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14028

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

