


Art.-Nr.: 10.01.01.14031



SUF 12 SI-CO-55 SC030

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	12,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,30 mm
Altezza H	8,60 mm
Diametro della testa Dk	9,5 mm
Diametro interno d1	7,3 mm
Diametro interno d	5,30 mm
Freccia elastica Z	1,2 mm
Diametro Ds	12,0 mm
Altezza H3	5,80 mm
Diametro Dmax(S)	13,2 mm

Dati di costruzione SUF 12 SI-CO-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.14031

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di strappo	5,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	5,00 N
Peso	0,51 g
Volume	0,120 cm ³
Misura	12,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nipples d'interfaccia	SC030

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14031

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14031**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

