


Art.-Nr.: 10.01.01.14032



SUF 15 NBR-ESD-55 SC030

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	15.00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.30 mm
Высота H	8.90 mm
Диаметр головки Dk	9.8 mm
Внутренний диаметр d1	7.3 mm
Внутренний диаметр d	5.30 mm
Ход пружины Z	1.5 mm
Диаметр Ds	15.0 mm
Высота H3	5.80 mm
Диаметр Dmax(S)	16.8 mm

Конструктивные данные SUF 15 NBR-ESD-55 SC030

Art.-Nr.: 10.01.01.14032



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20.0 mm
Сила отрыва	9.00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	9.00 N
Вес	0.7 g
Объем	0.220 cm ³
размер	15.00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC030

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14032



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14032

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Соединитель Schmalz	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

