

Ventosa plana (redonda)

SUF 15 SI-CO-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.14033



SUF 15 SI-CO-55 SC030

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI conductiva
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	15,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,30 mm
Altura H	8,90 mm
Diámetro de la cabeza Dk	9,8 mm
Diámetro interior d1	7,3 mm
Diámetro interior d	5,30 mm
Recorrido de resorte Z	1,5 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Altura H3	5,80 mm
Diámetro Dmax(S)	16,8 mm

Datos de diseño SUF 15 SI-CO-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14033

Art.-Nr.: 10.01.01.14033

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI conductiva
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	9,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	9,00 N
Peso	0,73 g
Volumen	0,220 cm ³
Tamaño	15,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC030

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14033

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.14033**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

