



Art.-Nr.: 10.01.01.14047



SFF 25 EPDM-45 SC040

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	25,00
Numero di pieghe	0,0



Dati di costruzione SFF 25 EPDM-45 SC040

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,70 mm
Altezza H	13,20 mm
Diametro della testa Dk	13,8 mm
Diametro interno d1	10,4 mm
Diametro interno d	7,50 mm
Freccia elastica Z	1,7 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Altezza H3	6,80 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14047

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 040
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	17,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	17,90 N
Peso	1,8 g
Volume	1,154 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14047

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.14047**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14047**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

