



Art.-Nr.: 10.01.01.14049



SFF 40 EPDM-45 SC050

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0



デザインデータ SFF 40 EPDM-45 SC050

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	6.60 mm
高さ H	19.00 mm
ヘッド径 Dk	21.9 mm
内径d1	17.1 mm
内径d	11.40 mm
スプリングストロークZ	2.7 mm
径 Ds	40.0 mm
高さ H3	9.50 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14049



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 050
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	45.0 mm
離脱力	47.40 N
吸着力 (-600mbar)	47.40 N
質量	6.7 g
ボリューム	4.331 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14049



データアクセサリを注文する 10.01.01.14049

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14049