


Art.-Nr.: 10.01.01.14085



SUF 90 HT1-60 G1/4-IG


真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	90.00
真空接続口	G1/4-F

デザインデータ



属性	値
高さ H	35.40 mm
呼び径 dn	5.10 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	7.0 mm
径 Ds	90.0 mm
径 Dmax(S)	98.1 mm

デザインデータ SUF 90 HT1-60 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14085



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	150.0 mm
離脱力	328.00 N
吸着力 (-600mbar)	328.00 N
質量	99.80 g
ボリューム	34.300 cm ³
サイズ	90.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14085

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14085