

Ventosa plana (redonda)

SUF 35 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14089




Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	35,00
Conexión de vacío	G1/8"-MA

SUF 35 NBR-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Altura H	22,10 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	3,5 mm
Diámetro Ds	35,0 mm
Diámetro Dmax(S)	39,2 mm

Datos de diseño SUF 35 NBR-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14089

Art.-Nr.: 10.01.01.14089

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	40,0 mm
Fuerza de arranque	46,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	46,00 N
Peso	14,10 g
Volumen	2,400 cm ³
Tamaño	35,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14089**

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	SUF 35 NBR-55 SC050	10.01.01.13950
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250

