




SUF 30 SI-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC



Konstruktionsdaten SUF 30 SI-55 G1/8-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	30,00
Vakuum-Anschluss	G1/8"-IG
Materialeigenschaft	FDA-fähig

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	25,70 mm
Nenndurchmesser dn	4,10 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	8,0 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Federweg Z	3,0 mm
Durchmesser Ds	30,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	33,3 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14101

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	35,0 mm
Abreißkraft	34,00 N
Saugkraft (-600mbar)	34,00 N
Gewicht	12,00 g
Volumen	1,600 cm ³
Baugröße	30,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SUF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.14101

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.14101**

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	10.01.06.02482
Flachsauger (rund)	10.01.01.13971

