



SUF 40 HT1-60 G1/8-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.


Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	40,00
Raccord de vide	G1/8"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,20 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	44,0 mm



Données de construction SUF 40 HT1-60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14107

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force de rupture	61,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	61,00 N
Poids propre	17,10 g
Volume	3,800 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14107

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14107**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250
Ventouse plate (ronde)	SUF 40 HT1-60 SC050	10.01.01.13995

