

Ventouse plate (ronde)

SUF 18 NBR-55 G1/8-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.14118



SUF 18 NBR-55 G1/8-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 18 NBR-55 G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	18,00
Raccord de vide	G1/8"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	23,30 mm
Diamètre nominal dn	3,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,8 mm
Diamètre Ds	18,0 mm
Diamètre Dmax(S)	20,6 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14118

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 18 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14118



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force de rupture	13,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	13,00 N
Poids propre	6,10 g
Volume	0,370 cm ³
Taille	18,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14118



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14118

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04307
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.13946



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14118

2