

Ventouse plate (ronde)

SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.14124



SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	25,00
Raccord de vide	G1/8"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	17,20 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	2,5 mm
Diamètre Ds	25,0 mm
Diamètre Dmax(S)	28,2 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14124

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14124



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	25,0 mm
Force de rupture	23,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	23,00 N
Poids propre	9,7 g
Volume	0,900 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14124



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14124

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.02490
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.14038



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14124

2