

Ventosa plana (redonda)

SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14138




SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI conductiva
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	18,00
Conexión de vacío	G1/8"-MA



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	15,30 mm
Diámetro nominal dn	3,10 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,8 mm
Diámetro Ds	18,0 mm
Diámetro Dmax(S)	20,6 mm

Datos de diseño SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14138

1

Ventosa plana (redonda)

SUF 18 SI-CO-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14138



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI conductiva
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	13,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	13,00 N
Peso	5,10 g
Volumen	0,370 cm ³
Tamaño	18,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14138



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14138

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	10.01.06.04288
Ventosa plana (redonda)	10.01.01.14035



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14138

2