

Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 25 SI-CO-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14140




### Teknik veriler

| Attribute                  | Value              |
|----------------------------|--------------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55,0 Shore A       |
| Boyut                      | 25,00              |
| Vakum bağlantısı           | G1/8"-M            |

SUF 25 SI-CO-55 G1/8-AG

Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC



### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 17,20 mm |
| Nominal çap dn     | 4,10 mm  |
| Diş G1             | G1/8"-M  |
| Diş uzunluğu LG1   | 7,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14,0 mm  |
| Yay stroku Z       | 2,5 mm   |
| Çap Ds             | 25,0 mm  |
| Çap Dmax(S)        | 28,2 mm  |

Tasarım verileri SUF 25 SI-CO-55 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14140](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14140)

Art.-Nr.: 10.01.01.14140

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI iletken    |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55,0 Shore A          |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25,0 mm               |
| Çekme kuvveti                      | 23,00 N               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 23,00 N               |
| Ağırlık                            | 9,70 g                |
| Cilt                               | 0,900 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 25,00                 |
| Körük Sayısı                       | 0,0                   |
| Ürün ailesi                        | SUF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14140](http://www.schmalz.com/10.01.01.14140)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14140**

| Typ                   | Ürün numarası         |
|-----------------------|-----------------------|
| Schmalz-Konnektör     | SC 040 G1/8-AG        |
| Düz vantuz (yuvarlak) | SUF 25 SI-CO-55 SC040 |

