

フラット真空吸着パッド

SUF 25 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14152




技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00
真空接続口	G1/8-F

SUF 25 HT1-60 G1/8-IG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ

高さ H	25.20 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	2.5 mm
径 Ds	25.0 mm
径 Dmax(S)	28.2 mm

デザインデータ SUF 25 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14152

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14152

 技術資料

真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	25.0 mm
離脱力	23.00 N
吸着力 (-600mbar)	23.00 N
質量	10.50 g
ポリウム	0.900 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14152

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
フラット真空吸着パッド	SUF 25 HT1-60 SC040	10.01.01.13992