フラット真空吸着パッド

SUF 15 NBR-55 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14158



SUF 15 NBR-55 M5-IG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00
真空接続口	M5-F



デザインデータ SUF 15 NBR-55 M5-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	19.00 mm
呼び径 dn	3.10 mm
スレッドG1	M5-F
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストロークZ	1.5 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.8 mm

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空吸着パッド

SUF 15 NBR-55 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14158

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	20.0 mm
離脱力	9.00 N
吸着力（-600mbar）	9.00 N
質量	2.1 g
ボリューム	0.220 cm^3
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと： **www.schmalz.co.jp/10.01.01.14158**

スペアパーツの注文データ 10.01.01.14158

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-IG	10.01.06.03440
フラット真空吸着パッド	SUF 15 NBR-55 SC030	10.01.01.13945

シュマルツに連絡を： シュマルツ株式会社 • 神奈川県横浜市都筑区大棚町3001-7 • +81 45 565 5150 • schmalz@schmalz.co.jp