

Ventosa piatta (tonda)

SUF 10 NBR-ESD-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14159




SUF 10 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	10,00
Attacco del vuoto	M5-AG



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	13,40 mm
Diametro nominale dn	1,80 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Diametro Dmax(S)	11,2 mm

Dati di costruzione SUF 10 NBR-ESD-55 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14159

Ventosa piatta (tonda)

SUF 10 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14159



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di strappo	4,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	4,00 N
Peso	1,60 g
Volume	0,070 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14159



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14159

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.02802
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.14028

