

フラット真空吸着パッド

SUF 15 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14167




技術資料

真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	15.00
真空接続口	M5-M
材質種類	FDA対応

SUF 15 SI-55 M5-AG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ

高さ H	13.90 mm
呼び径 dn	1.80 mm
スレッド G1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	4.7 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	1.5 mm
径 Ds	15.0 mm
径 Dmax(S)	16.8 mm

デザインデータ SUF 15 SI-55 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14167

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14167

 技術資料

真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	9.00 N
質量	1.90 g
ボリューム	0.220 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません；ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.14167

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802
フラット真空吸着パッド	SUF 15 SI-55 SC030	10.01.01.13967