




SUF 12 HT1-60 M5-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 12 HT1-60 M5-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	12,00
Raccord de vide	M5-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	13,60 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	1,2 mm
Diamètre Ds	12,0 mm
Diamètre Dmax(S)	13,2 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14178

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force de rupture	5,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,00 N
Poids propre	1,7 g
Volume	0,120 cm ³
Taille	12,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14178

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14178**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802
Ventouse plate (ronde)	SUF 12 HT1-60 SC030	10.01.01.13988


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14178