

Ventouse plate (ronde)

## SUF 10 HT1-60 M5-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.14180



SUF 10 HT1-60 M5-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 10 HT1-60 M5-IG

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                        |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse         | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Taille                         | 10,00                         |
| Raccord de vide                | M5-F                          |

### Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 18,40 mm |
| Diamètre nominal dn      | 3,10 mm  |
| Filetage G1              | M5-F     |
| Longueur du filetage LG1 | 5,5 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 8,0 mm   |
| Allongement du ressort Z | 1,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 10,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 11,2 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14180](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14180)

Ventouse plate (ronde)

# SUF 10 HT1-60 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14180



## Données techniques

| Attribut                                   | Valeur                        |
|--|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                     | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A]             | 60,0 Shore A                  |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 2,0 mm                        |
| Rayon min. de la pièce (convexe)           | 12,5 mm                       |
| Force de rupture                           | 4,00 N                        |
| Force d'aspiration (-600mbar)              | 4,00 N                        |
| Poids propre                               | 1,80 g                        |
| Volume                                     | 0,070 cm <sup>3</sup>         |
| Taille                                     | 10,00                         |
| Nombre de soufflets                        | 0,0                           |
| Famille de produits                        | SUF                           |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14180](http://www.schmalz.com/10.01.01.14180)



## Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14180

| Typ                    | Nombre d'article |
|------------------------|------------------|
| Schmalz-Connector      | 10.01.06.03440   |
| Ventouse plate (ronde) | 10.01.01.13987   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14180](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14180)

2