

Art.-Nr.: 10.01.01.14196

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00
Conexión de vacío	G1/8"-MA
Conexión	G1/8-AG
Material de la boquilla	Aluminio

PFYN 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventosa PFYN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 120 mm montada). El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo PFG – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa PFG, boquilla de conexión SA-NIP

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Altura H	15,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,2 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	23,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFYN 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14196

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	15,50 N
Peso	5,60 g
Volumen	0,800 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	PFYN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14196

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14196**

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	PFG 20 NBR-ESD-55 N006	10.01.01.13786
Boquillas de conexión de ventosa	SA-NIP N006 G1/8-AG DN200	10.01.01.03530

