


Art.-Nr.: 10.01.01.14205



SUF 4 SI-55 M3-AG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ SUF 4 SI-55 M3-AG

## 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	4.00
真空接続口	M3-AG
材質種類	FDA対応

## デザインデータ

属性	価値
高さ H	5.50 mm
呼び径 dn	1.00 mm
スレッドG1	M3-M
グリッパーの長さ LG1	3.0 mm
スパナサイズ SW1	5.0 mm
スプリングストロークZ	0.4 mm
径 Ds	4.0 mm
径 Dmax(S)	4.7 mm

# フラット真空吸着パッド SUF 4 SI-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14205

## 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	0.40 N
吸着力 (-600mbar)	0.40 N
質量	0.2 g
ボリューム	0.005 cm <sup>3</sup>
サイズ	4.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14205](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14205)

## スペアパーツの注文データ 10.01.01.14205

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
フラット真空吸着パッド	SUF 4 SI-55 SC010	10.01.01.13961