




SUF 4 HT1-60 M3-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 4 HT1-60 M3-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	4,00
Raccord de vide	M3-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	5,50 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	0,4 mm
Diamètre Ds	4,0 mm
Diamètre Dmax(S)	4,7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14209

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	0,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,40 N
Poids propre	0,20 g
Volume	0,005 cm ³
Taille	4,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14209

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14209**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
Ventouse plate (ronde)	SUF 4 HT1-60 SC010	10.01.01.13983

