


Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 2 NBR-ESD-55 M3-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.14212



SUF 2 NBR-ESD-55 M3-AG

Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC



Tasarım verileri SUF 2 NBR-ESD-55 M3-AG

Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	2,00
Vakum bağlantısı	M3-M

Tasarım verileri

Yükseklik H	5,50 mm
Nominal çap dn	1,00 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3,0 mm
Anahtar boyutu SW1	5,0 mm
Yay stroku Z	0,2 mm
Çap Ds	2,0 mm
Çap Dmax(S)	2,4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14212

Art.-Nr.: 10.01.01.14212

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2,0 mm
Çekme kuvveti	0,15 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,15 N
Ağırlık	0,20 g
Cilt	0,002 cm ³
Boyut	2,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14212**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 010 M3-AG
Düz vantuz (yuvarlak)	SUF 2 NBR-ESD-55 SC010
	10.01.06.04249
	10.01.01.14018

