

Ventouse plate (ronde)

SUF 2 SI-CO-55 M3-AG


Art.-Nr.: 10.01.01.14216



SUF 2 SI-CO-55 M3-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 2 SI-CO-55 M3-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	2,00
Raccord de vide	M3-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	5,50 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	0,2 mm
Diamètre Ds	2,0 mm
Diamètre Dmax(S)	2,4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14216

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 2 SI-CO-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14216



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force de rupture	0,15 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,15 N
Poids propre	0,20 g
Volume	0,002 cm ³
Taille	2,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14216



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14216

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04249
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.14019



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14216