



SUF 5 NBR-55 M5-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.


Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	5,00
Raccord de vide	M5-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	14,20 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
Filetage G1	M5-F
Longueur du filetage LG1	5,5 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	0,5 mm
Diamètre Ds	5,0 mm
Diamètre Dmax(S)	5,7 mm



Données de construction SUF 5 NBR-55 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14221

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	0,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,90 N
Poids propre	1,1 g
Volume	0,013 cm ³
Taille	5,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14221

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14221**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306
Ventouse plate (ronde)	SUF 5 NBR-55 SC020	10.01.01.13940


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14221