

Düz vantuz (yuvarlak)

## SUF 6 HT1-60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14231




SUF 6 HT1-60 M5-AG

Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                         |
|----------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60,0 Shore A                  |
| Boyut                      | 6,00                          |
| Vakum bağlantısı           | M5-M                          |



### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 10,50 mm |
| Nominal çap dn     | 1,80 mm  |
| Dış G1             | M5-M     |
| Dış uzunluğu LG1   | 4,7 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 8,0 mm   |
| Yay stroku Z       | 0,6 mm   |
| Çap Ds             | 6,0 mm   |
| Çap Dmax(S)        | 6,8 mm   |

Tasarım verileri SUF 6 HT1-60 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14231](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14231)

Art.-Nr.: 10.01.01.14231

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                         |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 60,0 Shore A                  |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 2,0 mm                        |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 8,0 mm                        |
| Çekme kuvveti                      | 1,40 N                        |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 1,40 N                        |
| Ağırlık                            | 1,00 g                        |
| Cilt                               | 0,020 cm <sup>3</sup>         |
| Boyut                              | 6,00                          |
| Körük Sayısı                       | 0,0                           |
| Ürün ailesi                        | SUF                           |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14231](http://www.schmalz.com/10.01.01.14231)

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14231**

| Typ                   | Ürün numarası      |
|-----------------------|--------------------|
| Schmalz-Konnektör     | SC 020 M5-AG       |
| Düz vantuz (yuvarlak) | SUF 6 HT1-60 SC020 |

