


## Données techniques

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	8,00
Raccord de vide	M5-M

SUF 8 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



## Données de construction

Hauteur H	10,50 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	0,8 mm
Diamètre Ds	8,0 mm
Diamètre Dmax(S)	8,4 mm

Données de construction SUF 8 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14238

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	2,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	2,40 N
Poids propre	1,10 g
Volume	0,044 cm <sup>3</sup>
Taille	8,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14238**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Ventouse plate (ronde)	SUF 8 NBR-ESD-55 SC020	10.01.01.14026

